



ECG KM 150 Minimo Black

Přenosný elektrický mlýnek na kávu

Product code: 100001478266

EAN: 8592131308596

- Díky kompaktnímu provedení poslouží i na cestách
- Kónické keramické mlecí kameny zajistí precizní umletí kávových zrn
- Funguje na akumulátor, takže ho využijete i v místech bez elektřiny
- Nabíjení obstarává moderní rozhraní USB-C
- Odnímatelné části zajišťují snadné čištění

- Přenosný elektrický mlýnek na kávu
- Kompaktní rozměry – vhodný i na cesty
- Akumulátorový provoz – není třeba připojení do sítě
- Vhodný pro mletí zrnkové kávy pro použití v přístrojích na přípravu espresa, v perkolátoru, v přístrojích na překapávanou kávu, nebo french pressu
 - Kónické keramické mlecí kameny – redukuje teplotu při mletí a tím zachovávají přirozenou chuť a aroma kávy

- Nastavení hrubosti mletí: od ultra-jemné do extra-hrubé
- Velmi nízká hlučnost mlynku, méně než 65 dB
- Napájení pomocí USB-C
- Rychlé nabíjení (1,5 hod do plného nabití)
- Kapacita zásobníku na kávová zrna: max. 30 g
- Kapacita zásobníku na pomletou kávu: max. 120 ml

- Odnímatelné části pro snadné čištění
- Součástí balení: čistící kartáček, USB-C nabíjecí kabel
- Napájení: integrovaná Li-Pol baterie 3,7V/1250 mAh
- Příkon: 13 W

Technické parametry

Příkon (W)	-
Napětí (V/Hz)	3.7
Mechanismus mletí	Kónické kameny
Délka kabelu (cm)	-

Popis produktu

Kapacita kávových zrn (g)	30
Nerezové sekací nože	Ne
Nastavení hrubosti mletí	Ano
Digitální displej	Ne
Průhledné víko	Ano
Protiskluzové podložky	Ano
Prostor pro přívodní kabel	Ne

Design

Barevné provedení	Černá
Materiál	Plast

Příslušenství

Napájecí kabel	USB-C
Plastové víko	Ano

Hmotnost & rozměry

ŠÍŘKA (MM)	74
VÝŠKA (MM)	185
DÉLKA (MM)	74
HMOTNOST (KG)	0.4

Hmotnost & rozměry (Brutto)

ŠÍŘKA S OBALOVÝM MATERIÁLEM (MM)	90
VÝŠKA S OBALEM (MM)	200
HLOUBKA S OBALEM (MM)	90
HMOTNOST S OBALEM (KG)	0.5

Čerstvě namletá káva kdykoliv a kdekoliv

Zbožňujete čerstvě namletou kávu? **ECG KM 150 Minimo** vás její chutí a vůní potěší nejen doma, ale i na cestách. Tento přenosný elektrický mlýnek na kávu totiž vyniká **menšími rozměry** a **akumulátorovým provozem**, takže je velmi flexibilní – šálek vašeho oblíbeného nápoje vám pomůže připravit kdekoliv a kdykoliv.

Zásluhou **kónických keramických mlecích kamenů** mele tento mlýnek kávová zrna velmi pečlivě. Přináší tak výsledky, které potěší i náročné kávové gurmány.

[Watch video on YouTube](#)

Error 153

Video player




configuration

Když cestování voní kávou

Pokud rádi cestujete a zároveň patříte mezi vášnivé milovníky dobré kávy, přenosný elektrický mlýnek ECG KM 150 Minimo by měl mít ve vašem kufru či batohu svoje stálé místo. Na cesty je totiž jako dělaný.

Díky svému **menšímu provedení** vám v žádném zavazadle nezabírá zbytečně moc prostoru. Funguje na vestavěnou **lithium-polymerovou baterii** (1250 mAh), takže vám poslouží i v místech, kde není k dispozici elektřina. A také se pyšní **velmi tichým provozem** (méně než 65 dB), a tak s ním nikdy nerušíte své okolí.

Napájení mlýnku je realizováno prostřednictvím moderního oboustranného rozhraní **USB-C**. Díky praktické **rychlonaбіjecí technologii** přitom nemusíte na novou energii nikterak dlouho čekat – sto procent kapacity získá baterie mlýnku za cca 1,5 hodiny.



Zrna namele s maximální péčí

Protože je přenosný elektrický mlýnek ECG vybaven **keramickými mlecími kameny kónického tvaru**, dokáže umlít kávová zrna opravdu precizně. Zmíněné mlecí kameny totiž při mletí redukuje teplotu, čímž **zachovávají přirozenou kávovou chuť i aroma**.

Abyste si mohli připravit přesně takový kávový nápoj, jaký milujete, nabízí náš mlýnek i možnost **nastavení přesné hrubosti mletí** – vybírat můžete od ultra jemné až po extra hrubou mletou kávu. Vstupní zásobník mlýnku pojme až 30 g kávových zrn, kapacita zásobníku na pomletou kávu je pak až 120 ml.

Mletou kávu, kterou vám náš přenosný mlýnek pomůže nachystat, můžete využít v klasických kávovarech, které slouží k přípravě espressa, ale taky v perkolátorech, v přístrojích na překapávanou kávu nebo v konvičkách typu french press.



Údržba a čištění? Naprostá hračka!

Na přenosném elektrickém mlýnku ECG KM 150 Minimo oceníte i jeho snadnou údržbu. Čištění tohoto kompaktního přístroje je totiž díky **odnímatelným částem** naprosto bezproblémové. Přispívá k tomu i praktický **čisticí kartáček**, který je součástí našeho základního balení.

K mlýnku na kávu dále dostanete i přehledný návod k použití a také **kabel s konektorem USB-C**, jehož prostřednictvím můžete přístroj jednoduše nabíjet.

[Watch video on YouTube](#)

Error 153

Video player



configuration